



Tubos LED Ecofit T8

LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

Ecofit, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, 15000 hora(s)

Ecofit, LEDtube, T8, Emergencia/red eléctrica, Un solo extremo, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W, G13

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube

Información técnica sobre la luz	
Código de color	740 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	2,000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	20 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL-D
Compatibilidad de balastos	Emergencia/red eléctrica

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	45 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8


Tubos LED Ecofit T8

Peso neto (pieza)	0.250 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto



Nombre del producto del pedido	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G
Nombre del producto completo	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G
Full EOC	871869959607100
Código del pedido	929001940568
N.º de material (12NC)	929001940568
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699596071
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699596088

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	25.7 mm	28 mm	1,498.5 mm	1,505.9 mm	1,513 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

Light Distribution Diagram - LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G



Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

Lifetime



LEDtube 15K FailureRate

Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

LEDtube 15K LifetimeVsTc

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G

