



Tubes LED Ecofit T8

LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Secteur, Culot simple, 1500 mm, 220-240 V, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	765 [CCT of 6500K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Flux lumineux	2 000 lm
Couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54W TL-D
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	1 500 mm
Forme de l'ampoule	T8
Poids net (pièce)	0,250 kg

Tubes LED Ecofit T8

Approbation et application

Produit à faible consommation	Oui
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1000 h	20 kWh
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C

Conditions d'application


Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G
-------------------------------	-----------------------------------



Nom de produit complet	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G
Full EOC	871869959609500
Code de commande	929001940668
Code 12NC	929001940668
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699596095
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718699596101

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	25,7 mm	28 mm	1 498,5 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Light Distribution Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G



Tubes LED Ecofit T8

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Durée de vie



LEDtube 15K FailureRate

Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

LEDtube 15K LifetimeVsTc

Tubes LED Ecofit T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

