



Ecohome

EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR

LEDbulb, A60, 50 W, E27, 6500 K, 540 lm, 10000 hora(s)

LEDbulb, A60, 50 W, E27, 6500 K, 540 lm, 10000 hora(s), 77.00 lm/W

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------|----------------|
| Tapa-base | E27 |
| Vida útil nominal | 10.000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50.000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Periodo de garantía | 1 años |

| Información técnica sobre la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 865 [CCT of 6500K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 150 ° |
| Flujo luminoso | 540 lm |
| Designación de color | luz natural fría |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 77,00 lm/W |
| Consistencia de color | <6 |
| Índice de producción de color (IRC) | 80 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |

| Operación y aspectos eléctricos | |
|-----------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 7 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 50 mA |

| | |
|---|-----------|
| Equivalente en potencia en vatios | 50 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0,5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0,5 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |

| Temperatura | |
|-----------------------------|-------|
| T° estuche máxima (nominal) | 75 °C |

| Controles y atenuación | |
|------------------------|----|
| Regulable | No |

| Mecánica y carcasa | |
|--------------------|----------|
| Acabado de la luz | Blanco |
| Forma del foco | A60 |
| Peso neto (pieza) | 0,055 kg |

| Aprobación y aplicación | |
|--|--------------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 7 kWh |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |

Condiciones de aplicación


| | |
|------------------------|-----------|
| Tecnología inalámbrica | No aplica |
|------------------------|-----------|

Información del producto

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del producto del pedido | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR |
| Nombre del producto completo | EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR |
| Full EOC | 871869973194600 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido | 929001955212 |
| N.º de material (12NC) | 929001955212 |
| Numerador: cantidad por paquete | 3 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718699731946 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8718699731953 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR | 60 mm | 108 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR





Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR

Datos fotométricos



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR

Lifetime



65W E27 A60 FR

Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 3PF/6AR

