



Refletor de LED Essential GU10

LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF

LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s)

A Essential LEDspots, compatíveis com a maioria das instalações existentes com a base GU10, foram desenvolvidas para substituição dos refletores halógenos. Eles permitem uma economia significativa de energia e minimizam o investimento inicial.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	350 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,4
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR16

Refletor de LED Essencial GU10

Peso líquido (peça)	0,078 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Condições de aplicação


Tecnologia sem fio	Não se aplica
--------------------	---------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF
Nome do produto completo	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF


Full EOC	871951426544800
Descrição do código local	LUMINÁRIA LED DIRECIONAL SPOTKIT5W6500KQ
Código de encomenda	929001971061
Nº do material (12NC)	929001971061
Código local	929001971061
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514265448
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8719514265455

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF



Light Distribution Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF

Refletor de LED Essential GU10

Dados fotométricos



© 2023 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D PF



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração