



# Lisätarvike

## 40W E27 Bulb

Philipsin kangaspäälysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo eloa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin retrohenkisellä, modernilla tai perinteisellä E27-ledilampulla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Lampun tyyppi	LED
Takuuaika	2.5 years
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valotehokkuus (nimellinen)	0,00 lm/W
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	40 W
Lampun virta (nim.)	330 mA
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	120-240 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Nettopaino	0,432 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttökohteiden olosuhteet	
Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
Tuotetiedot	
Tuoteverion nimi	40W E27 Bulb
Tuoteverion nimi	40W E27 Bulb
EOC-koodi	871869962405700
12NC-koodi	929001977801
12NC-koodi	929001977801
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699624057
Tuotepakkausten määrä laatikossa	4
Laatikon EAN-koodi	8718699624064