



Accessoires

CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Ce cordon Philips combine un cordon en tissu et une douille en métal avec une finition mate. Associez le cordon à une lampe LED E27 de la gamme vintage, moderne ou classique de Philips pour créer une ambiance chaleureuse et sublimer votre intérieur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Type de lampe	LED
Garantie	2.5 years

Données techniques de l'éclairage	
Efficacité lumineuse (nominale)	0,00 lm/W

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	40 W
Courant lampe (nom.)	330 mA
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Tension (nom.)	120-240 V

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	0,432 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	40W E27 Bulb
Nom de produit complet	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU
Code EOC	871869962405700
Code de commande	62405700
Code 12NC	929001977801
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699624057
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699624064