

## 40W E27 Bulb

929001977801



## Teremtsen tökéletes hangulatot

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

### Általános információ

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Fejelés - foglalat  | E27       |
| Lighting Technology | LED       |
| Jótállási idő       | 2.5 years |

### Technikai adatok

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Fényhasznosítás (névleges)<br>(névleges) | 0,00 lm/W |
|------------------------------------------|-----------|

### Működtetés és elektronika

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Hálózati frekvencia             | 50 to 60 Hz               |
| Bemeneti frekvencia             | 50-60 Hz                  |
| Teljesítményfelvétel            | 40 W                      |
| Fényforrás árama (névleges)     | 330 mA                    |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | Azonnali teljes fényerő s |
| Feszültség (névleges)           | 120-240 V                 |

### Mechanika és tokozás

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nettó tömeg (darab) | 0,432 kg |
|---------------------|----------|

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| CE jelölés                      | Igen |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |
| -                               | 2 év |

## Termékadatok

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| A termék megrendelési neve          | 40W E27 Bulb                  |
| Teljes terméknev                    | CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU |
| Full EOC                            | 871869962405700               |
| Rendelési kód                       | 62405700                      |
| Cikkszám (12NC)                     | 929001977801                  |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718699624057                 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4                             |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718699624064                 |

