



Tartozék

CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

Termék adatok

| Általános információ | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Fejelés - foglalat | E27 |
| Lighting Technology | LED |
| Jótállási idő | 2.5 years |
| Technikai adatok | |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 0,00 lm/W |
| Működtetés és elektronika | |
| Hálózati frekvencia | 50 to 60 Hz |
| Bemeneti frekvencia | 50–60 Hz |
| Teljesítményfelvétel | 40 W |
| Fényforrás árama (névleges) | 330 mA |
| Felfutási idő 60%-os fényáramig | Azonnali teljes fényerő s |
| Feszültség (névleges) | 120-240 V |
| Mechanika és tokozás | |
| Nettó tömeg (darab) | 0,432 kg |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| CE jelölés | Igen |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen |
| Alkalmazási feltételek | |
| használható zárt lámpatestekben? | No |
| Termékadatok | |
| A termék megrendelési neve | 40W E27 Bulb |
| Teljes terméknév | CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU |
| Full EOC | 871869962405700 |
| Rendelési kód | 62405700 |
| Cikkszám (12NC) | 929001977801 |
| Számláló – mennyiség csomagonként | 1 |
| EAN/UPC – termék/csomagolás | 8718699624057 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4 |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8718699624064 |