



# Tartozék

## CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Lighting Technology	LED
Jótállási idő	2.5 years
Technikai adatok	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	0,00 lm/W
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Fényforrás árama (névleges)	330 mA
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	120-240 V
Mechanika és tokozás	
Nettó tömeg (darab)	0,432 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	40W E27 Bulb
Teljes terméknév	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU
Full EOC	871869962405700
Rendelési kód	62405700
Cikkszám (12NC)	929001977801
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699624057
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699624064