



Tilbehør

40W E27 Bulb

Denne Philips-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med matt finish for å gi en god stemning til ditt oppholdsrom. Paret med en E27 LED-pære fra Philips vintage, moderne eller klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Lighting Technology	LED
Garantiperiode	2.5 years
Teknisk belysning	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	0,00 lm/W
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	40 W
lyskildestrøm (nom.)	330 mA
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Spenning (nom.)	120-240 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	0,432 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	40W E27 Bulb
Fullstendig produktnavn	40W E27 Bulb
Full EOC	871869962405700
Lokal kodebeskrivelse	3711297
Bestillingskode	929001977801
Materialenr. (12NC)	929001977801
Lokal bestillingskode	3711297
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699624057
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699624064