



Acessório

CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Este cabo Philips combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento mate para criar ambiente no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama vintage, moderna ou clássica da Philips para completar o visual.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Tecnologia de iluminação	LED
Período de garantia	2.5 anos
Caraterísticas técnicas da luz	
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	0,00 lm/W
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	40 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	330 mA
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Tensão (Nom.)	120-240 V
Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,432 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	40W E27 Bulb
Nome do produto completo	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU
Código do produto completo	871869962405700
Código de encomenda	62405700
N.º material (12NC)	929001977801
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699624057
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718699624064