



Accessory

40W E27 Bulb

Цей шнур Philips поєднує в собі тканинний дріт і металеву розетку з матовою обробкою, що додасть вашому житловому простору особливої атмосфери. Для завершення образу використовуйте світлодіодну лампу E27 із вінтажної, сучасної чи класичної лінійки Philips.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Технології освітлення	LED
Гарантійний період	2.5 років
Світлотехнічні	
Світловіддача (номінальна) (ном.)	0,00 lm/W
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	40 W
Струм у лампі (ном.)	330 mA
Світло з очікуванням розігріву 60 %	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Напруга (ном.)	120-240 V
Механічні деталі й корпус	
Вага нетто (шт.)	0,432 kg
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так

Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Інструкція із застосування	
чи можна використовувати в закритих світильниках	No
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	40W E27 Bulb
Повна назва виробу	40W E27 Bulb
Повний код виробу	871869962405700
Код замовлення	929001977801
Номер матеріалу (12NC)	929001977801
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699624057
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	4
EAN/UPC - корпус	8718699624064