



Tilbehør

40W E27 Bulb

Denne Philips-ledning kombinerer en stofledning og en metalfatning med en mat finish, så du får den helt rigtige "vibe" i boligen. Du kan fuldende det lækre look ved at parre den med E27 LED-pærer fra Philips' vintageserie, moderne serie eller klassiske serie.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	10.950 t
Skiftecyklus	25.000
Lighting Technology	LED
Garantiperiode	2 år
Lysteknisk	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	0,00 lm/W
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	40 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	330 mA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Spænding (nom.)	120-240 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	0,432 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreprodukt navn	40W E27 Bulb
Det fulde produkt navn	40W E27 Bulb
Full EOC	871869616776200
Ordrekode	929001977901
Materialenr. (12NC)	929001977901
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696167762
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699624088