



# Lisätarvike

## 40W E27 Bulb

Philipsin kangaspäällysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo eloa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin retrohenkisellä, modernilla tai perinteisellä E27-ledilampulla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	10 950 tuntia
Kytentäjäjaksojen määrä	25 000
Lampun tyyppi	LED
Takuuaika	2 vuotta

### Valaistuksen tekniset tiedot

Valotehokkuus (nimellinen)	0,00 lm/W
----------------------------	-----------

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	40 W
Lampun virta (nim.)	330 mA
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	120–240 V

### Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,432 kg
------------	----------

### Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

### Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

### Tuotetiedot

Tuoteverion nimi	40W E27 Bulb
Tuoteverion nimi	40W E27 Bulb
EOC-koodi	871869616776200
Sähkönumero	4151294
12NC-koodi	929001977901
12NC-koodi	929001977901
Sähkönumero	4151294
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696167762
Tuotepakkausten määrä laatikossa	4
Laatikon EAN-koodi	8718699624088