

40W E27 Bulb

929001977901



Teremtsen tökéletes hangulatot

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	10 950 h
Kapcsolási ciklus	25 000
Lighting Technology	LED
Jótállási idő	2 év

Technikai adatok

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	0,00 lm/W
--	-----------

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Fényforrás árama (névleges)	330 mA
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	120-240 V

Mechanika és tokozás

Nettó tömeg (darab)	0,432 kg
---------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
-	2 év

Termékadatok

A termék megrendelési neve	40W E27 Bulb
Teljes terméknev	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF
Full EOC	871869616776200
Rendelési kód	16776200
Cikkszám (12NC)	929001977901
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696167762
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699624088

