



Tilbehør

40W E27 Bulb

Denne Philips-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med matt finish for å gi en god stemning til ditt oppholdsrom. Paret med en E27 LED-pære fra Philips vintage, moderne eller klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	10 950 time(r)
Brytersyklus	25 000
Lighting Technology	LED
Garantiperiode	2 år

Teknisk belysning	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	0,00 lm/W

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	40 W
lyskildestrøm (nom.)	330 mA
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Spenning (nom.)	120-240 V

Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	0,432 kg

Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	40W E27 Bulb
Fullstendig produktnavn	40W E27 Bulb
Full EOC	871869616776200
Lokal kodebeskrivelse	3853283
Bestillingskode	929001977901
Materialenr. (12NC)	929001977901
Lokal bestillingskode	3853283
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696167762
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699624088