



# Akcesoria

## CORD/modern/E27/black 1CT EU RF

Przewód firmy Philips łączy kabel oraz metalową oprawkę z matowym wykończeniem, tworząc tym samym odpowiednią aurę dla Twojego otoczenia. Całości dopełnia możliwość parowania z żarówką LED o gwincie E27 i z zakresu żarówek retro, współczesnych lub klasycznych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	10 950 h
Cykl Przetwarzania	25 000
Lighting Technology	LED
Okres gwarancji	2 lata

### Dane techniczne oświetlenia

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	0,00 lm/W
---	-----------

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	40 W
Lamp Current (Nom)	330 mA
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	120-240 V

### Mechanika i korpus

Waga netto (szt.)	0,432 kg
-------------------	----------

### Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawkach zamkniętych?	No
--	----

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	40W E27 Bulb
Pełna nazwa produktu	CORD/modern/E27/black 1CT EU RF
Full EOC	871869616776200
Kod zamówienia	16776200
Materiał Nr (12NC)	929001977901
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696167762
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8718699624088