

40W E27 Bulb

929001978001



Vytvořte si dokonalou atmosféru

Kombinací kabelu s textilním opletem a kovové zásuvky v matné úpravě vnáší tento kabel Philips do obytného prostoru tu správnou atmosféru. Celkový dojem dotvoříte žárovkou LED z retro, moderní a klasické řady Philips s paticí E27.

Obecné informace

Patice krytky	E27
Nominální životnost	10 950 h
Cyklus zapnutí	25 000
Lighting Technology	LED
Záruční lhůta	2.5 years

Světelně technické

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	0,00 lm/W
----------------------------	-----------

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	40 W
Proud zdroje (jmen.)	330 mA
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla
Napětí (jmen.)	120-240 V

Mechanické a materiály

Celková hmotnost (kus)	0,432 kg
------------------------	----------

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
-	2 roky

Označení a balení

Objednací název produktu	40W E27 Bulb
Celý název výrobku	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	871869616777900
Kód objednávky	16777900
Číslo materiálu (12NC)	929001978001
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696167779
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699624101