



Příslušenství

CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Kombinací kabelu s textilním opletem a kovové zásuvky v matné úpravě vnáší tento kabel Philips do obytného prostoru tu správnou atmosféru. Celkový dojem dotvoříte žárovkou LED z retro, moderní a klasické řady Philips s patičí E27.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	10 950 h
Cyklus zapnutí	25 000
Lighting Technology	LED
Záruční lhůta	2.5 years

Světelně technické	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	0,00 lm/W

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	40 W
Proud zdroje (jmen.)	330 mA
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Napětí (jmen.)	120-240 V

Mechanické a materiály	
Celková hmotnost (kus)	0,432 kg

Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No

Označení a balení	
Objednávací název produktu	40W E27 Bulb
Celý název výrobku	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	871869616777900
Kód objednávky	16777900
Číslo materiálu (12NC)	929001978001
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696167779
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699624101