

40W E27 Bulb

929001978001



Crea tu ambiente perfecto

Este cable Philips combina un alambre de tela y un enchufe metálico con un acabado mate para darle un toque especial al salón. Se empareja con una bombilla LED E27 de las gamas retro, moderna o clásica de Philips para completar el diseño.

Información general

Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	10.950 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	25.000
Lighting Technology	LED
Período de garantía	2.5 years

Datos técnicos de la luz

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	0,00 lm/W
------------------------------------	-----------

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	40 W
Corriente de lámpara (nom.)	330 mA
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	120-240 V

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza)	0,432 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
-	2 años

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	40W E27 Bulb
Nombre completo del producto	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	871869616777900
Código de pedido	16777900
Código 12NC	929001978001
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696167779
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699624101

