



Accesorios

CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Este cable Philips combina un alambre de tela y un enchufe metálico con un acabado mate para darle un toque especial al salón. Se empareja con una bombilla LED E27 de las gamas retro, moderna o clásica de Philips para completar el diseño.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	10.950 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	25.000
Lighting Technology	LED
Periodo de garantía	2.5 years

Datos técnicos de la luz	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	0,00 lm/W

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	40 W
Corriente de lámpara (nom.)	330 mA
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	120-240 V

Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	0,432 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	40W E27 Bulb
Nombre completo del producto	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	871869616777900
Código de pedido	16777900
Código 12NC	929001978001
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696167779
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718699624101