

40W E27 Bulb

929001978001



Luo täydellinen tunnelma

Philipsin kangaspäällysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo eloa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin retrohenkisellä, modernilla tai perinteisellä E27-ledilampulla.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	10 950 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	25 000
Lampun tyyppi	LED
Takuuaika	2.5 years

Valaistuksen tekniset tiedot

Valotehokkuus (nimellinen)	0,00 lm/W
----------------------------	-----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	40 W
Lampun virta (nim.)	330 mA
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	120-240 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	0,432 kg
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Takuu	2 vuotta

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	40W E27 Bulb
Tuoteversion nimi	40W E27 Bulb
EOC-koodi	871869616777900
Sähkönumero	4151293
12NC-koodi	929001978001
12NC-koodi	929001978001
Sähkönumero	4151293
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696167779
Tuotepakkausten määrä laatikossa	4
Laatikon EAN-koodi	8718699624101

