



# Tartozék

## CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Ez a Philips kábel egy szövetburkolatú vezetékéből és egy matt felületkezelésű fémcsatlakozóból áll, hogy feldobja a lakóhelyiségeket. Egészítse ki a megjelenését egy vintage, modern vagy klasszikus stílusú E27-es Philips fényforrással.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	10 950 h
Kapcsolási ciklus	25 000
Lighting Technology	LED
Jótállási idő	2.5 years
Technikai adatok	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	0,00 lm/W
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	40 W
Fényforrás árama (névleges)	330 mA
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	120–240 V
Mechanika és tokozás	
Nettó tömeg (darab)	0,432 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	40W E27 Bulb
Teljes terméknév	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	87186961677900
Rendelési kód	16777900
Cikkszám (12NC)	929001978001
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696167779
Számláló – csomag külső dobozonként	4
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699624101