

## 40W E27 Bulb

929001978001



## Skap din perfekte atmosfære

Denne Philips-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med matt finish for å gi en god stemning til ditt oppholdsrom. Paret med en E27 LED-pære fra Philips vintage, moderne eller klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

### Generell informasjon

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Sokkelbase          | E27            |
| Nominell levetid    | 10 950 time(r) |
| Brytersyklus        | 25 000         |
| Lighting Technology | LED            |
| Garantiperiode      | 2.5 years      |

### Teknisk belysning

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 0,00 lm/W |
|----------------------------|-----------|

### Drift og elektronikk

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Line Frequency                     | 50 to 60 Hz                    |
| Inngangsfrekvens                   | 50 til 60 Hz                   |
| Effektforbruk                      | 40 W                           |
| lyskildestrøm (nom.)               | 330 mA                         |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | Full belysning med det samme s |
| Spenning (nom.)                    | 120-240 V                      |

### Mekanikk og innfatning

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettovekt (stykk) | 0,432 kg |
|-------------------|----------|

## Godkjenning og bruksområde

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| CE-merke              | Ja    |
| I samsvar med EU RoHS | Ja    |
| -                     | To år |

## Produktdata

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Produktnavn for bestilling        | 40W E27 Bulb    |
| Fullstendig produktnavn           | 40W E27 Bulb    |
| Full EOC                          | 871869616777900 |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3711289         |
| Bestillingskode                   | 929001978001    |
| Materialenr. (12NC)               | 929001978001    |
| Lokal bestillingskode             | 3711289         |
| Antall – per pakke                | 1               |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696167779   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 4               |
| EAN/UPC – boks                    | 8718699624101   |