

40W E27 Bulb

929001978001



Crie o seu ambiente perfeito

Este cabo Philips combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento mate para criar ambiente no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama vintage, moderna ou clássica da Philips para completar o visual.

Informações gerais

Casquilho	E27
Vida útil nominal	10.950 h
Ciclo de comutação	25.000
Tecnologia de iluminação	LED
Período de garantia	2.5 anos

Caraterísticas técnicas da luz

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	0,00 lm/W
---------------------------------------	-----------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	40 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	330 mA
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Tensão (Nom.)	120-240 V

Características mecânicas e compartimento

Peso líquido (Peça)	0,432 kg
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Garantia	2 ano(s)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	40W E27 Bulb
Nome do produto completo	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Código do produto completo	871869616777900
Código de encomenda	16777900
N.º material (12NC)	929001978001
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696167779
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718699624101

