



# Acessório

## CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Este cabo Philips combina um fio com tecido e uma tomada metálica com acabamento mate para criar ambiente no espaço onde vive. Emparelhado com uma lâmpada LED E27 da gama vintage, moderna ou clássica da Philips para completar o visual.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	10.950 h
Ciclo de comutação	25.000
Tecnologia de iluminação	LED
Período de garantia	2.5 anos

Caraterísticas técnicas da luz	
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	0,00 lm/W

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	40 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	330 mA
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Tensão (Nom.)	120-240 V

Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	0,432 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Condições de aplicação	
pode ser utilizado em luminárias fechadas	No

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	40W E27 Bulb
Nome do produto completo	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Código do produto completo	87186961677900
Código de encomenda	16777900
N.º material (12NC)	929001978001
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696167779
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8718699624101