



Accesoriu

CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Acest accesoriu Philips combină un cablu acoperit cu material textil și un soclu metalic cu finisaj mat pentru a da viață spațiului dumneavoastră. Combinat cu un bec cu LED E27 din gama Philips vintage, modern sau clasic, formează un ansamblu cu aspect deosebit.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	10.950 ore
Ciclu de comutare	25.000
Lighting Technology	LED
Perioadă de garanție	2.5 ani
Date tehnice lumină	
Randament luminos (nominal) (nom.)	0,00 lm/W
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	40 W
Curent lampă (nom.)	330 mA
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Tensiune (nom.)	120-240 V
Sistem mecanic și carcasă	
Greutate netă (bucată)	0,432 kg

Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No
Date despre produs	
Nume comandă produs	40W E27 Bulb
Numele complet al produsului	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Full EOC	871869616777900
Cod de comandă	16777900
Număr material (12NC)	929001978001
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696167779
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699624101