



# Príslušenstvo

## CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF

Tento kábel Philips má opletený povrch a kovovú zástrčku s matnou povrchovou úpravou, vďaka čomu oživí váš priestor. Spárujte ho s LED žiarovkou Philips s päticou E27 z moderného, klasického alebo retro radu a vytvorte dokonalý výsledok.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	10 950 h
Spínací cyklus	25 000
Technológia osvetlenia	LED
Záručná lehota	2.5 rokov

  

Svetelné technické	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	0,00 lm/W

  

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	40 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	330 mA
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Napätie (nom.)	120-240 V

  

Mechanické časti a teleso	
Čistá hmotnosť (kus)	0,432 kg

Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

  

Podmienky použitia	
možno použiť v uzavretých svietidlách	No

  

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	40W E27 Bulb
Úplný názov produktu	CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF
Úplný kód produktu	87186961677900
Objednávkový kód	16777900
Č. materiálu (12NC)	929001978001
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696167779
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718699624101