



# Velas y gotas LED versión estándar

## EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR

LEDbulb, G45, 40 W, E27, 3000 K, 350 lm, 10000 hora(s)

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Información general		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	
Tapa-base	E27		70 %
Vida útil nominal	10,000 hora(s)	<b>Operación y aspectos eléctricos</b>	
Ciclo del interruptor	50,000	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Período de garantía	1 años	Consumo de energía	4 W
		Corriente de la lámpara (nominal)	36 mA
		Equivalente en potencia en vatios	40 W
		Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
		Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
		Factor de potencia (fracción)	0.5
		Voltaje (nominal)	220-240 V
<b>Información técnica sobre la luz</b>			
Código de color	830 [CCT of 3000K]		
Ángulo de haz (nominal)	150 °		
Flujo luminoso	350 lm		
Designación de color	Blanco (WH)		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87.00 lm/W		
Consistencia de color	<6		
Índice de producción de color (IRC)	80		

# Velas y gotas LED versión estándar

## Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	G45
Peso neto (pieza)	0.024 kg

## Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------

## Información del producto



Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR
Full EOC	871869963124600
Descripción de código local	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR
Código del pedido	929001991971
N.º de material (12NC)	929001991971
Código local	929001991971
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699631246
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699631253

## Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	45 mm	77 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR

Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR


# Velas y gotas LED versión estándar

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR



Life Expectancy Diagram

