



Specialty Lamps

8W (60W) E26 Green Bulb

LEDbulb, A19, 40 W, E26, 10950 hora(s), Plástico

LEDbulb, A19, 40 W, E26, 10950 hora(s), Plástico

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	10,950 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	10,950 hora(s)
Lighting Technology	LEDbulb

Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Consistencia de color	-
Índice de producción de color (IRC)	-
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	115 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5

Voltaje (nominal)	120 V
-------------------	-------

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Longitud total	107 mm
Ancho total	60 mm
Altura total	107 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	107 x 60 x 107 mm
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.060 kg


Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Innovaciones en LED	EyeComfort

Specialty Lamps

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	8W (60W) E26 Green Bulb
Nombre del producto completo	8W (60W) E26 Green Bulb



Código del pedido	929001997905
N.º de material (12NC)	929001997905
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677463281
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677463286

Plano de dimensiones




Product	D	C
8W (60W) E26 Green Bulb	60 mm	107 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB



Light Distribution Diagram - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB

Specialty Lamps

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - 8A19/LED/GREEN/P/ND 120V 4/1FB

Life Expectancy Diagram

