



## BR/R LED

### 5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20

MasterClass, LEDbulb, R20, 50 W, E26, 2200 K, 2700 K, 450 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las lámparas LED Philips BR con regulación de intensidad y tecnología AirFlux ofrecen una luz tenue y difusa, y una regulación de intensidad suave para reducir el reflejo. El diseño elegante y liviano es ideal para la iluminación descendente.

#### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	110 °
Flujo luminoso	450 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90.00 lm/W
Consistencia de color	<4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz

Consumo de energía	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	R20

## BR/R LED

Peso neto (pieza)	0.035 kg
-------------------	----------

### Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

### Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	Yes
--------------------------------------	-----


### Información del producto

Nombre del producto del pedido	5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20
--------------------------------	------------------------------------

Nombre del producto completo	5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20
------------------------------	------------------------------------


Código del pedido	929002008904
N.º de material (12NC)	929002008904
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677456979
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677456974

## Plano de dimensiones




Product	D	C
5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20	64 mm	100 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20



Spectral Power Distribution Colour - 5R20/MAS/927-22/P/E26/WG 6/1FB T20

