



# LED Designer Deco

## 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

LEDbulb, Otros, 125 W, E26, 6500 K, 2050 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LEDbulb
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	120 °
Flujo luminoso	2,050 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	78 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	26 W
Corriente de la lámpara (nominal)	360 mA
Equivalente en potencia en vatios	125 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	72 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

# LED Designer Deco

Material del foco	Plástico
Longitud total	77 mm
Ancho total	200 mm
Altura total	77 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	77 x 200 x 77 mm
Forma del foco	Otros
Peso neto (pieza)	0.255 kg

## Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
EyeComfort	Sí
Cumple con el T20	No
Innovaciones en LED	EyeComfort
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


## Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
--------------------------------------	----

## Información del producto



Nombre del producto del pedido	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Nombre del producto completo	26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF
Código del pedido	929002010825
N.º de material (12NC)	929002010825
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677571832
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677571837

## Plano de dimensiones



Product	D	C
26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF	200 mm	77 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

Light Distribution Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

# LED Designer Deco

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 26UFO/PER/865/FR/P/E26/ND 4/1PF

