

CorePro LED linear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Fényárammérési referencia	Sphere
Jótállási idő	2 év

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	2 460 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	140,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	17,5 W
Fényforrás árama (névleges)	90 mA
Teljesítmény-egyenérték	150 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Feszültség (névleges)	220-240 V

CorePro LED linear MV

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 102 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása Átlátszó

Fényforrás anyaga Műanyag

Fényforrásbúra formája R7S

Nettó tömeg (darab) 0,095 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály D

Megfelel kiemelő világításhoz Nem

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 18 kWh

EPREL-regisztrációs szám 397597

CE jelölés Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

EyeComfort Igen

Villogás (PstLM) 1

Stroboszkóp hatás (SVM) 0,4

Környezeti hőmérséklet-tartomány -20 és 45 °C között

Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben? No

Vezeték nélküli technológia Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Teljes terméknév CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Full EOC 871869964673800

Rendelési kód 64673800

Cikkszám (12NC) 929002016602


Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718699646738

Számláló – csomag külső dobozonként 10


EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718699646745

Méretezett rajza




Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometriai adatok




General Uniform Lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LED linear MV

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



LEDspot R7S 230V

