



CorePro LED- glaspære

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	E27	RG1	
Normeret levetid	15.000 t		
Skiftcyklus	20.000		
Lighting Technology	LEDbulb		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Garantiperiode	2 år		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	1.055 lm	Strømforbrug	8,5 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Wattforbrugsækvivalent	75 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farveensartethed	<6	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0,52
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Spænding (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej

CorePro LED-glaspære

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,030 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
EPREL registreringsnummer	387423
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
Full EOC	871951434712000
Beskrivelse af lokal kode	2057814218
Ordrekode	929002025492
Materialenr. (12NC)	929002025492
Lokal ordrekode	2057814218
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347120
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347137

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	60 mm	104 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG



CorePro LED-glaspære

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Life Expectancy Diagram

