



Λαμπτήρες CorePro Glass LED

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Μια πανεύκολη επιλογή για εκείνους που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες σε LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED CorePro υψηλής φωτεινής ροής παρέχουν 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες LED CorePro Glass παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός σε στυλ ρετρό. Φωτισμός LED CorePro που προσφέρει διάρκεια ζωής 15.000 ωρών για μείωση του κόστους συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	1.055 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	124,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	8,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	70 mA

Λαμπτήρες CorePro Glass LED

Αντίστοιχη ισχύς	75 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.52
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	50 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	A60
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.030 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	9 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	387426
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
EyeComfort	Ναι

Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C


Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G
Full EOC	871951437753000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED8E27840FRG
Κωδικός παραγωγέας	37753000
Αρ. υλικού (12NC)	929002025892
Τοπικός κωδικός	CLED8E27840FRG
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8719514377530
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8719514377547



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm


Λαμπήρες CorePro Glass LED

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Λαμπτήρες CorePro Glass LED

