


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Sockel** | E14 |
| **Nennlebensdauer** | 15'000 Stunde(n) |
| **Schaltzyklus** | 20'000 |
| **Beleuchtungstechnologie** | LEDbulb |
| **Referenz für Lichtstrommessung** | Sphere |
| **Garantiedauer** | 2 Jahre |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Farbcode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Ausstrahlungswinkel (Nom)** | 300 Grad |
| **Lichtstrom** | 806 lm |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Ähnlichste Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Nennlichtausbeute (Nom)** | 124.00 lm/W |
| **Farbkonsistenz** | <6 |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | 80 |
| **Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)** | 70 % |
| **Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471** | RG1 |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Systemleistung** | 6.5 W |
| **Lampenstrom (Nom)** | 50 mA |
| **Äquivalente Leistung** | 60 W |
| **Startzeit (Nom)** | 0.5 s |
| **Aufwärmzeit bis 60 % Licht** | 0.5 s |
| **Leistungsfaktor (Bruchteil)** | 0.55 |
| **Spannung (Nom)** | 220-240 V |

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

| Temperatur | |
|---|---|
| **Gehäusetemperatur (Nom)** | 55 °C |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |

| Mechanik und Gehäuse | |
|---|---|
| **Kolbenausführung** | Klar |
| **Kolbenmaterial** | Glas |
| **Kolbenform** | B35 |
| **Nettogewicht (Stück)** | 0.012 kg |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse** | E |
| **Energieverbrauch kWh/1.000 Std.** | 7 kWh |
| **EPREL-Registrierungsnummer** | 1825170 |
| **CE-Zeichen** | Ja |
| **EU RoHS-konform** | Ja |
| **EyeComfort** | Ja |
| **Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3** | 1 |
| **Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)** | 0.4 |
| **Umgebungstemperaturbereich** | -20 bis +45 °C |

| Anwendungsbedingungen | |
|---|---|
| **Wireless-Technologie** | Nicht anwendbar |

| Produktdaten | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG |
| **Gesamt-Produktcode** | 871951434746500 |
| **Bestellcode** | 8719514347465 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 929002028092 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8719514347465 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 10 |
| **EAN Umverpackung** | 8719514347472 |

## Abmessungsskizzen




| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 35 mm | 97 mm |

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




**General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG**

## Lebensdauer




**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG**




**Life Expectancy Diagram**

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.