



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E14	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	6,5 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,55
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	B35
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825174
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1



Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
<b>Anwendungsbedingungen</b>	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Gesamt-Produktcode	871951434750200
Bestellcode	34750200
Material-Nr. (12NC)	929002028292
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347502
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347519

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Life Expectancy Diagram

