



# CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar



## CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED mum, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu yüksek lümenli LED mum ampul, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro Glass LED ampuller, merdiven aydınlatması için mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan enerji tasarruflu LED mum ampul.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	E14	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	124,00 lm/W
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Renk Tutarlılığı	<6
Anahtar Döngüsü	20.000	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Akış ölçüm referansı	Sphere	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Garanti süresi	2 yıl		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	300 °	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Akısı	806 lm	Güç Tüketimi	6,5 W
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Lamba Akımı (Nom)	50 mA
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Eşleniği	60 W
		Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

## CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,55
Voltaj (Nom)	220-240 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	55 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	B35
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,012 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
EPREL Tescil Numarası	1825174
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet

Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Uygulama Koşulları</b>	
kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Tam ürün adı	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG
Tam ürün kodu	871951434750200
Sipariş kodu	34750200
Malzeme No. (12NC)	929002028292
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514347502
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8719514347519



### Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm


# CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

## Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

## Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG



Life Expectancy Diagram

## CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

