



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E14		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Garantiedauer	2 Jahre	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	6,5 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	50 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtstrom	806 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.55
Nennlichtausbeute (Nom)	124,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45
Nettogewicht (Stück)	0,014 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1825180
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
Gesamt-Produktcode	871951434756400
Bestellcode	34756400
Material-Nr. (12NC)	929002028592
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347564
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514347571

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

