



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0.014 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825183
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG
Full EOC	871951434760100
Bestelcode	8719514347601
Materiaalnr. (12NC)	929002028792
Lokale code	34760100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347601
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347618


### Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


## Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG



Life Expectancy Diagram

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

