



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Type de lampe	LEDbulb
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	124.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6.5 W
Courant lampe (nom.)	50 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	P45
Poids net (pièce)	0.014 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825188
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4


Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Technologie sans fil	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
Code EOC	871951434766300
Code de commande	34766300
Code 12NC	929002029092
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514347663
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347670

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E27827CLG

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E27827CLG



Life Expectancy Diagram

