



CorePro LED mignon og prismepærer av glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Lysytelse	
Sokkelbase	E27	Lysytelse	806 lm
Nominell levetid	15 000 time(r)	Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Brytersyklus	20 000	Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LEDbulb	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	124,00 lm/W
Referanse for fluksmåling	Sphere	Fargesamsvar	<6
Garantiperiode	2 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Teknisk belysning		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)		

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	6,5 W
lyskildestrøm (nom.)	50 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.55
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45
Nettvekt (stykk)	0,014 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

EPREL-registreringsnummeret er:	1825190
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Full EOC	871951434768700
Bestillingskode	929002029292
Materialenr. (12NC)	929002029292
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347687
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347694


Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG



Life Expectancy Diagram

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

