



# CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

CorePro, LEDbulb, A19, 60 W, E26, 5000 K, 800 lm, 25000 hora(s), Plástico

CorePro, LEDbulb, A19, 60 W, E26, 5000 K, 800 lm, 25000 hora(s), Plástico, 90 lm/W

## Datos del producto

Información general		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	
Tapa-base	E26		70 %
Vida útil nominal	25,000 hora(s)	<b>Operación y aspectos eléctricos</b>	
Ciclo del interruptor	50,000	Frecuencia de línea	60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Frecuencia de entrada	60 Hz
<b>Información técnica sobre la luz</b>		Consumo de energía	8.8 W
Código de color	950 [CCT of 5000K]	Corriente de la lámpara (nominal)	80 mA
Ángulo de haz (nominal)	200 °	Equivalente en potencia en vatios	60 W
Flujo luminoso	800 lm	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Designación de color	luz natural	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K	Factor de potencia (fracción)	0.7
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W	Voltaje (nominal)	120 V
Consistencia de color	<4		
Índice de producción de color (IRC)	90		

# CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

## Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	75 °C
-----------------------------	-------

## Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	--

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Damp location
Peso neto (pieza)	0.060 kg

## Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


## Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
Tecnología inalámbrica	No aplica

## Información del producto



Nombre del producto del pedido	8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
Nombre del producto completo	8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT
Código del pedido	929002036304
N.º de material (12NC)	929002036304
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677550455
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677550450

## Plano de dimensiones



Product	D	C
8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT	62.5 mm	111.5 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

General uniform lighting - 8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

# CorePro Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 8.8A19/COR/950/FR/P/E26/DIM/T20 6/1CT

