

Corepro High Lumen LEDbulb

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	2.452 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	17 W
Lampstroom (nom.)	140 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Wijziging van gegevens voorbehouden

Corepro High Lumen LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A67
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh
EPREL-registratienummer	374867
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Full EOC	871951434744100
Bestelcode	8719514347441
Materiaalnr. (12NC)	929002055092
Lokale code	34744100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347441
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347458

Maatschets



D	C
70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	121 mm

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Corepro High Lumen LEDbulb

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Life Expectancy Diagram

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.