



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Sockel	G9		RG1
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LEDspot	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Systemleistung	4,8 W
Garantiedauer	2 Jahre	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	280 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	570 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (Nom)	118 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	99 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	Kapsel
Nettogewicht (Stück)	0,012 kg

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397599
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

## Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Gesamt-Produktcode	871869965780200
Bestellcode	65780200
Material-Nr. (12NC)	929002055102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699657802
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718699657819

## Abmessungsskizzen

### Product

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

## Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Lebensdauer

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

