



CorePro LED capsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro, LEDspot, Κάψουλα, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Πλαστικό

Αυτή η κάψουλα τάσης δικτύου μεμονωμένου άκρου για φωτιστικά βάσης G9 προσφέρει κατευθυντικό φως, γεγονός που την καθιστά μια πραγματική εναλλακτική λύση των λαμπτήρων κάψουλας αλογόνου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φωτισμό εργασίας σε καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ιδανικό για επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά μέσα σε ντουλάπια. Το CorePro LEDcapsule είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση G9 και σχεδιασμένο για εκ των υστέρων αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς να μειώνει την ποιότητα φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Περίοδος εγγύησης	2 έτη
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	280 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	570 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερό λευκό (WW)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	118 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	4,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	44 mA

CorePro LED capsule MV

Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,4
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	99 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Σχήμα λαμπτήρα	Κάψουλα
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,012 kg

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	397599
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

EyeComfort	Ναι
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1,0
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +35 °C

Προϋποθέσεις εφαρμογής

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Ασύρματη τεχνολογία	Δεν εφαρμόζεται

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LED4.8G9827
Κωδικός παραγγελίας	65780200
Αρ. υλικού (12NC)	929002055102
Τοπικός κωδικός	LED4.8G9827
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699657802
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718699657819

Product

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

CorePro LED capsule MV

Φωτομετρικά δεδομένα

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Διάρκεια ζωής

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

