



# CorePro LED capsule MV



## CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro, LEDspot, Kapsel, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	280 grad(er)
Lysytelse	570 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,8 W
lyskildestrom (nom.)	44 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s

## CorePro LED capsule MV

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

### Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	99 °C
---	-------

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

### Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	Kapsel
Nettvekt (stykk)	0,012 kg

### Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397599
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1,0
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C

### Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Bestillingskode	929002055102
Materialenr. (12NC)	929002055102
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699657802
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699657819

## Målskisse

### Product

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

# CorePro LED capsule MV

## Fotometriske data

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

## Levetid

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

