



Focos pequeños LED

4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1

MasterClass, LEDspot, MR16, 50 W, GU10, 2700 K, 2200 K, 380 lm, 25000 hora(s), Cristal

MasterClass, LEDspot, MR16, 50 W, GU10, 2700 K, 2200 K, 380 lm, 25000 hora(s), Cristal, 95 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDspot
Información técnica sobre la luz	
Código de color	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Ángulo de haz (nominal)	35 °
Flujo luminoso	380 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 2200 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	78 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Material del foco	Cristal
Forma del foco	MR16
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Damp location

Focos pequeños LED

Peso neto (pieza)	0.042 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	Yes
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	Yes
Tecnología inalámbrica	No aplica


Información del producto

Nombre del producto del pedido	4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1
--------------------------------	---------------------------------------

Nombre del producto completo	4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1
------------------------------	---------------------------------------



Código del pedido	929002055304
N.º de material (12NC)	929002055304
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677471569
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	50046677471564

Plano de dimensiones



Product	D	C
4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - 4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1

Light Distribution Diagram - 4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1

Focos pequeños LED

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 4GU10/LED/927-22/F35/G/WG/T20 10/1

