



CorePro LED kapsle MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro, LED, Kapsle, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	G9		118 lm/W
Nominální životnost	15 000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus zapnutí	50 000	Index podání barev (CRI)	80
Lighting Technology	LED	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Referenční měření toku	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Záruční lhůta	2 roky		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	280 stupňů	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	570 lm	Spotřeba energie	4,8 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Ekvivalentní příkon	60 W
		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

CorePro LED kapsle MV

Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí

Maximální teplota (jmen.)	99 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Plast
Tvar žárovky	Kapsle
Celková hmotnost (kus)	0,012 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	397600
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1,0
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C

Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Bezdrátová technologie	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
Full EOC	871869965818200
Kód objednávky	65818200
Číslo materiálu (12NC)	929002059802
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699658182
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718699658199

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9
830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

CorePro LED kapsle MV

