

PHILIPS

Lighting



Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 87 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10
Tuổi thọ định mức	15.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LEDspot
Tham chiếu đo thông lượng	Narrow Cone
Thời hạn bảo hành	2 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu ánh sáng	840 [CCT of 4000K]
Góc chiếu định mức	36 °
Quang thông	350 lm
Cường độ sáng (Danh định)	700 cd
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng	Trắng mát (CW)
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	87 lm/W
Độ đồng đều màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80

Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định mức	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	350 lm
Độ an toàn quang sinh học theo EN 62471	RG1

Vận hành và điện	
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất	4 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	24 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.6
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ định mức tối đa	70 °C

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
--	---

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Vật liệu bóng đèn	Thủy tinh
Hình dạng bóng đèn	PAR16
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,048 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Cấp hiệu quả năng lượng	F
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	4 kWh
Số đăng ký EPREL	391907
Dấu CE	Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
EyeComfort	Có
Giá trị nhấp nháy (PstLM) - Giá trị nhấp nháy theo EN 61000-3-3	1
Đo lường khả năng nhìn thấy hiệu ứng chớp sáng (SVM)	0,4

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C
--	---------------


Điều kiện ứng dụng

Công nghệ không dây	Không áp dụng
---------------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Tên sản phẩm đầy đủ	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM
Mã sản phẩm đầy đủ	871951435885000
Mã đơn hàng	929002065802
Số vật liệu (12NC)	929002065802
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514358850
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8719514358867



Bản vẽ kích thước



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

